

Mahr**SET DE etriere digitale IP67 cu tijă de adâncime dreptunghiulară, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 10****Date comandă**

Numărul de comandă

404102 10

GTIN

Clasa articolului

43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler. 10x șubler cod 412733 ref. 150.

Descriere tehnică

Citire

0,01 mm

Tijă de adâncime

dreptunghiular - 3,7x1,3

Cod produs baterii/acumulatoare conținute

081560 CR2032

Alimentare cu energie

Cu baterii

Clasă de protecție IP

IP 67

Fișă de date

Citire comutabilă	mm / inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm
Standard	ISO 13385
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Număr de baterii incluse	10
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal
USP1	Șubler digital, IP67 cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm

Produse potrivite

No Shop URL available for: 404102 10