

Mahr**Pachet avantajos Șubler digital cu ecran mare și tijă de adâncime unghiulară, interval de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

404103 10

GTIN

Clasa articolului

43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu tijă de adâncime plată.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler. 10x șubler cod 412717 ref. 150.

Descriere tehnică

Tijă adâncime existentă	da
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7x1,3
Citare	0,0005 inch
Standard	ISO 13385
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Fișă de date

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Calibrarea	A1
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Număr de baterii incluse	10
Citire	0,01 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal
USP1	Șubler digital cu afișaj mare și tijă de adâncime dreptunghiulară, domeniu de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm

Produse potrivite

No Shop URL available for: 404103 10