

Mahr**Set șublere, interval de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	404104 3
GTIN	
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Gradații fine, contrast puternic. Șurub de blocare a vernierului.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

Livrare:

3× șubler digital cod 410250 150.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Citire	0,05 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Ambalaj	Husă
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm

Fișă de date

Standard	ISO 13385
Gradație	1/20 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Produse potrivite

No Shop URL available for: 404104 3