

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M6
GTIN	2050001757999
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Ø exterior al inelului B	45 mm
Ø guler suprafață C	25 mm
Greutate	0,09 kg
Înălțime totală F	45 mm
Lungime filet mamă E	10 mm
Ø interior al inelului A	25 mm

Fișă de date

Ø Filet	M6
Lungimea filetului	13 mm
Dimensiune D	10 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,4 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar