

**Garant****Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	8 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVVCN 1616H11
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	25 mm
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500