

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH25R SVUCR/L16
Lungime cap L ₁	25,5 mm
Decalaj central L ₃	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	31,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500