

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	30 mm
Cod ISO Suport	A16M SVJCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	2 mm
Lățime gât L_4	9,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500