

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	AH16M SVJCR/L11
Decalaj central L ₃	4,6 mm
Lățime gât L ₄	11,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	22 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500