

**Dispozitiv de reglare Precimar, Tip: 350****Date comandă**

Numărul de comandă	439909 350
GTIN	
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Reglarea precisă a aparatelor de măsurare interioare și exterioare, a micrometrelor interioare, a aparatelor de măsurare interioare în 2 puncte, a calibrelor-potcoavă cu ceas comparator de precizie și a multor alte instrumente de măsurare.

- **Afișaj tactil cu funcționare intuitivă.**
- **Nivel ridicat de confort datorită salvării preferințelor și citirii echipamentelor de măsurare prin intermediul scannerului de coduri de bare.**
- **Economie de timp și de costuri datorită eliminării inelelor de reglare și a calelor-etalon.**
- **Nici o pierdere de precizie în comparație cu inelele de reglare sau combinațiile de cale-etalon.**

Descriere tehnică

Interfață	Interfață USB
Alimentare cu energie electrică	100 - 240 V
Tensiunea de ieșire	24V, 5A
Frecvență de rețea	50 - 60 Hz
Citire comutabilă	mm / inch

Fișă de date

Domeniu de măsurare exterioară	40 - 395 mm
Tensiune de rețea	100 - 240 V
Domeniu de măsurare interioară	0 - 355 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Citire	0,001 mm
Abatere de la măsurarea lungimii MPE_{E1}	$\leq (0,7 + l/1000) \mu m$; l in mm μm
Tip produs	Dispozitiv de reglare