

**Piuliță inelară, Ø Filet: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	086477 M6
GTIN	2050001758101
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

**Notă:**

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Lungime filet mamă E	10 mm
Ø guler suprafață C	25 mm
Greutate	0,09 kg
Ø exterior al inelului B	45 mm
Înălțime totală F	45 mm
Ø interior al inelului A	25 mm

## Fișă de date

Ø Filet	M6
Dimensiune D	10 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,4 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar