



CENTRO P Mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 11



Date comandă

Numărul de comandă	300682 11
GTIN	2050001705839
Clasa articolului	33F

Descriere

Execuție:

Suport cilindric Fahrion CENTRO P **fără piulițe de strângere**.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bușelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309754; 309756.

Bucse elastice ER Cod 309365 – 309372, piulițe de schimb CP mini ER Cod 309655; 309665.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

Ø cozii d	16 mm
L ₂	17 mm
Pentru buce elastice tip ER	11
Lungimea cozii L ₁	133 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Ø exterior D	16 mm
Serie	Centro P
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 16DI	309665 16DI
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 25DI	309665 25DI
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 40	309655 40
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 32DI	309665 32DI
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 16CDI	309665 16CDI
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 16	309655 16
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 25	309655 25
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309368 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309368 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 16MSDI	309665 16MSDI
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 32	309655 32
Piulița de strângere ER CENTRO Ppentru șaibele de etanșare HP Tip CP pentru ER 40DI	309665 40DI

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309369 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309365 1
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 16MS	309655 16MS
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 11M	309655 11M
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 16C	309655 16C
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Piulița de strângere ER CENTRO PStandard Tip CP pentru ER 8M	309655 8M
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,5 mm	309399 2,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309399 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4 mm	309399 4
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309399 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309399 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6 mm	309399 6