

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 12/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Mărime coadă	12 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Portplăcuță 1,5°	272610 1,5
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Lungime cap L ₁	22 mm
Lungimea totală L	83 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere	272500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Placă de șaiă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatES/ID Unghi de înclinare 1,5 grad	272610 1,5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500