

**Garant**

**Bară cu unghi de înclinare fix 0,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 25/11mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 272091 25/11  |
| GTIN               | 4045197645456 |
| Clasa articolului  | 21W           |

**Descriere**

**Execuție:**  
**Cu unghi de înclinare fix.**

**Descriere tehnică**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Mărimea plăcuței                             | 11 mm                            |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 7,3 mm                           |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile               | 279810 4                         |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 13 mm                            |
| Lungimea totală L                            | 100 mm                           |
| Răcire interioară                            | nu                               |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                       | 12 mm                            |
| Unghi de înclinare                           | 0,5 grad                         |
| Tip de utilizare                             | pe dreapta                       |
| Tip produs                                   | Bară pentru strunjire interioară |

**Accesorii**

|   |            |
|---|------------|
| Șurub de strângere Tip 4  | 279810 4   |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8                                 | 674248 TX8 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |