

**Garant****Bară de alezat, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 135/22mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Clasa articolului	21W

## Descriere

**Livrare:**  
**Cu portplăcuță 1,5°.**

## Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 3
Decalaj central L <sub>3</sub>	17,2 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Mărimea plăcuței	22 mm
Lungimea totală L	200 mm
Răcire interioară	da
Șurub pentru portplăcuță	279824 2
Portplăcuță 1,5°	272626 1,5
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	24,6 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272626 1,5
Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500