

Garant**Set de plăcuțe cu profil parțial Ref. 16 pentru inele de siguranță pe dreapta, HB7010, Tip: ER/IR****Date comandă**

Numărul de comandă	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Clasa articolului	21J

Descriere**Adaptat pentru:**

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997 – 272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Conținut:

Profil parțial, DIN 471 și DIN 472: Cod 271005 și 271015 Ref. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Portplăcuță: Cod 272604 și 272624 Ref. S

Descriere tehnică

Direcție de prelucrare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7010
Canale conform standardului	DIN 472
Canale conform standardului	DIN 471
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuță cu profil parțial conform DIN 471, exterior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Plăcuță cu profil parțial pentru DIN 472, interior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Plăcuță cu profil parțial conform DIN 471, exterior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare S grad	272624 S
Plăcuță cu profil parțial pentru DIN 472, interior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,6 mm	271015 1,6

Plăcuță cu profil parțial conform DIN 471, exterior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,1 mm	271005 1,1
Plăcuță cu profil parțial pentru DIN 472, interior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Plăcuță cu profil parțial pentru DIN 472, interior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Plăcuță cu profil parțial conform DIN 471, exterior, pe dreapta Lățime canal m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare S grad	272604 S