

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Clasa articolului	21W

**Descriere**

**Livrare:**  
**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Mărime coadă	25 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță 1,5°	272610 1,5
Lungimea totală L	153 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub de strângere	272500
Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatES/ID Unghi de înclinare 1,5 grad	272610 1,5
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500