

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 16/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272001 16/16
GTIN	4045197429674
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Lungime cap L ₁	20 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Portplăcuță 1,5°	272600 1,5
Lungimea totală L	97 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub de strângere	272500
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatED/IS Unghi de înclinare 1,5 grad	272600 1,5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500