

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Portplăcuță 1,5°	272600 1,5
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Lungime cap L ₁	30 mm
Lungimea totală L	128 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurub de strângere	272500
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Placă de șaiă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatED/IS Unghi de înclinare 1,5 grad	272600 1,5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500