

Garant

**Bară cu unghi de înclinare fix 3°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță
L: 25/11mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu unghi de înclinare fix.

Cu canale pentru răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filet standard M16×2 și M18×2,5.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 4
Decalaj central L ₃	7,3 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	180 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D _s	20 mm
Unghi de înclinare	3 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 4	279810 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500