

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 25/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 272001 25/16 |
| GTIN | 4045197429698 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Portplăcuță 1,5° | 272600 1,5 |
| Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare | 279810 2 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Lungime cap L ₁ | 30 mm |
| Șurub de blocare pentru portplăcuță | 279824 1 |
| Lungimea totală L | 153 mm |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatED/IS Unghi de înclinare 1,5 grad | 272600 1,5 |
| Șurub de strângere | 272500 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 1 | 279824 1 |
| Șurub de strângere Tip 2 | 279810 2 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |