

Garant

Bară cu unghi de înclinare fix 0,5°, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță L: 25/11mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu unghi de înclinare fix.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 4
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Decalaj central L_3	7,3 mm
Lungimea totală L	100 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D_5	12 mm
Unghi de înclinare	0,5 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Șurub de strângere Tip 4	279810 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500