


CCMW 09T302, KBN05M, Tip: ME

Date comandă

Numărul de comandă	265626 ME
GTIN	4960664598854
Clasa articolului	25H

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri

Categorie: KBN05M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avans f : 0,08 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

Modelul muchiilor așchietoare	ME
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Avans f	0,08 - 0,15 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min

Rază la colț	0,2 mm
Categorie	KBN05M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMW 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Caracteristici nume produs	KBN05M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		