

Garant**Plăcuțe de retezare / canelare, CU7025, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273698 4 |
| GTIN | 4045197579041 |
| Clasa articolului | 21J |

Descriere**Execuție:**

Sfârâmător de aşchii pentru diametre mici și reducerea forței de aşchiere.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Toleranță lățime de canelare w | ±0,04 mm |
| Lățime de canelare w | 4 mm |
| Avans f | 0,08 - 0,26 mm/rot |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Metaloceramice |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | CU7025 |
| Rază la colț R | 0,2 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Profil plăcuțe amovibile | neutru |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 210 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 170 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | P |
| continuu | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |