

Garant**Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7215, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273737 2
GTIN	4045197578365
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Avans f	0,06 - 0,14 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Aplicație secundară	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7215
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
GG(G)	recomandat	280 m/min	K
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		