

Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat, Ø 32 mm, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302180 16
GTIN	4019208190938
Clasa articolului	33D

Descriere

Execuție:

Etanșat (dop de cauciuc).

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul mare de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate $\pm 5 \mu\text{m}$ (precizie a sistemului la $3 \times D$).
- Concentricitate $\pm 2 \mu\text{m}$ (pentru reducție).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

Accesorii opționale:

Ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Descriere tehnică

Ø D	32 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø exterior	32 mm
Caracteristici nume produs	Ø 32 mm
Concentricitate sistem	5 μm
Tip produs	Adaptor de reducție

