

## Bucșe intermediare crestate cu etanșare etanșat, Ø 12 mm, Ø de strângere D1: 6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302140 6
GTIN	4019208193175
Clasa articolului	33D

### Descriere

#### Execuție:

Etanșat (dop de cauciuc).

#### Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul mare de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducție).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

#### Accesorii opționale:

Ștergătoare cilindrice Cod 343720.

### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D	12 mm
Ø exterior	12 mm
Caracteristici nume produs	Ø 12 mm
Concentricitate sistem	5 $\mu\text{m}$
Tip produs	Adaptor de reducție

