

**Cheie inelară, cromat, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6037 8
GTIN	4069515050616
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

5 bucăți chei inelare cod 613950 8.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h1	4,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	120 mm
Înălțime maximă inel h _{2 max}	7 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Standard	ISO 7738
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3113 A
Poziție inel	15 grad

Fișă de date

Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Chei reglabile
USP1	5 bucăți chei inelare

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6037 8