

**Cap de strângere netratat, SK 65, Ø pentru găurire inițială: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329936 8
GTIN	2050001922663
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Netratat (duritate redusă de de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø pentru găurire inițială	8 mm
Suport	SK 65
Tip produs	Cap de strângere

