

**Cap de strângere lis, SK 80, Ø de prindere (increment de 1 mm): 14mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329940 14     |
| GTIN               | 2050001922786 |
| Clasa articolului  | 33H           |

**Descriere****Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Ø de prindere         | 14 mm |
| Suprafață de prindere | neted |
| Duritate              | 60 HR |

|            |                  |
|------------|------------------|
| Profil     | rotund           |
| Lungime L  | 53 mm            |
| Execuție   | consolă scurtată |
| Suport     | SK 80            |
| Tip produs | Cap de strângere |