



## Polizor dublu de banc DS, 400 V, Tip: DS04/150



### Date comandă

Numărul de comandă	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Clasa articolului	03S

### Descriere

#### Execuție:

**Motorul cu funcționare extrem de silențioasă** garantează o durată lungă de viață, chiar și la **funcționarea continuă. Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

Cu arbore de 25,4 mm.

Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecția împotriva repornirii și panourile pentru protecția ochilor asigură o siguranță ridicată pentru utilizator.

#### Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

Putere absorbită: 250 W

Turație maximă: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø discului de rectificat D: 150 mm

Lățimea discului de șlefuit T: 25 mm

Ø găurii discului de șlefuit H: 25,4 mm

Greutate: 14 kg

### Descriere tehnică

Turație maximă	2900 min <sup>-1</sup>
Greutate	14 kg
Putere absorbită	250 W
Denumirea producătorului	DS04/150

Lățimea discului de șlefuit T	25 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	25,4 mm
Ø discului de rectificat D	150 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor dublu de banc

## Accesorii

Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK80	596100 EK80
Suportul mașinii Recomandat pentru polizor DS04	077513 DS04
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC46	596100 SC46
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip C800	596100 C800
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596100 SC80
Masă suport pentru polizor pe dreapta Tip AT1	077525 AT1
Scut de protecție pentru ochi pentru Cod 077502 Tip DS1	077509 DS1
Masă suport pentru polizor pe stânga Tip AT1	077519 AT1