

# mato

## Pompă manuală de gresare TG 500 S cu țeavă de duză, 400 g



### Date comandă

Numărul de comandă	083579
GTIN	4016553210120
Clasa articolului	08H

### Descriere

#### Execuție:

Set de pompe manuale de gresare TG500-S pentru cartușe de 400 g și lubrifianț vrac (conținut: 500 cm<sup>3</sup>), cu niplu de umplere și aerisire. 2 racorduri R 1/8 inch pentru utilizare orizontală și verticală.

Presiune de lucru: 300 bar

Racord filetat pentru furtun: R1/8 inch

### Descriere tehnică

Presiune de lucru	300 bar
Racord filetat pentru furtun	R1/8 inch
Conținut	400 g
Caracteristici nume produs	400 g
Tip produs	Pompă pentru gresare

### Accesorii

083590 UNI

Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare  
standard Tip UNI

Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare  
standard Tip PLUS

083590 PLUS