

**HAINBUCH****Cap de strângere lis, SK 80, Ø de prindere (increment de 1 mm): 19mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	329940 19
GTIN	2050001922830
Clasa articolului	33H

## Descriere

### Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

Ø de prindere	19 mm
Suprafață de prindere	neted
Profil	rotund

Duritate	60 HR
Lungime L	53 mm
Execuție	consolă scurtată
Suport	SK 80
Tip produs	Cap de strângere