

**Cap de strângere lis, SK 80, Ø de prindere (increment de 1 mm): 69mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329940 69 |
| GTIN | 2050001923332 |
| Clasa articolului | 33H |

Descriere**Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-------|
| Ø de prindere | 69 mm |
| Duritate | 60 HR |
| Suprafață de prindere | neted |

| | |
|------------|------------------|
| Profil | rotund |
| Lungime L | 53 mm |
| Execuție | consolă scurtată |
| Suport | SK 80 |
| Tip produs | Cap de strângere |