

HAINBUCH**Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 80, Ø de prindere (increment de 1 mm): 46mm**

Date comandă

Numărul de comandă	329944 46
GTIN	2050001923837
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	46 mm
Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale

Profil	rotund
Duritate	60 HR
Lungime L	53 mm
Suport	SK 80
Tip produs	Cap de strângere