



Pompă profesională de gresat cu racord, Conținut: 62ml



Date comandă

Numărul de comandă	083557 62
GTIN	4024937040218
Clasa articolului	08H

Descriere

Execuție:

Prese de înaltă presiune galvanizate, de înaltă calitate, **100 % etanșe.**

Domeniu de utilizare: Pentru un necesar redus de lubrifiere a vehiculelor și mașinilor. Pentru transportul curat în cutiile de scule sau în sertarul de depzitare pentru sculele de bord din vehicule sau de pe mașini. Debit de pompare: max. 0,3 cm³/cursă. Presiune: max. 250 bar. Recomandat pentru lubrifianți cu o consistență medie (clasa 2) și uleiuri extrem de vâscoase.

Descriere tehnică

Conținut	62 ml
Tip racord(uri)	Ascuțit
Lungimea totală	170 mm
Ø recipientului pompei	30,5 mm
Presiune de lucru	250 bar
Materialul recipientului	Oțel brunat

Tip produs

Pompă pentru gresare