

**Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 63, Gama de prindere: 0,3-8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Clasa articolului	33W

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 4
Gama de prindere	0,3 - 8 mm
Tip constructiv	standard
Lungime activă dimensiune A	96 mm
Ø exterior D	36 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 30 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 4 mm	627481 4
---	----------