



## Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 63, Gama de prindere: 2,5-16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	307730 2,5-16
GTIN	2050001690036
Clasa articolului	33W

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

#### Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

#### Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

### Descriere tehnică

Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 6
Tip constructiv	standard
Lungime activă dimensiune A	109 mm
Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Ø exterior D	57 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 30 μm
Moment de strângere maxim M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

---

## Accesorii

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm	627481 6
---	----------