



## Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 100, Gama de prindere: 0,5-13mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 307760 0,5-13 |
| GTIN               | 2050001690043 |
| Clasa articolului  | 33W           |

### Descriere

#### Execuție:

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

#### Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

#### Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

### Descriere tehnică

|   |             |
|---|-------------|
| Tip constructiv                         | standard    |
| Lungime activă dimensiune A             | 111 mm      |
| Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW6         |
| Gama de prindere                        | 0,5 - 13 mm |
| Ø exterior D                            | 50 mm       |
| Suport                                  | HSK-A 100   |
| Normă pentru suport                     | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport                     | DIN 69882-7 |
| Normă pentru suport                     | DIN 69893-1 |
| Forma                                   | A           |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Calitatea echilibrării G la turația          | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                              | ≤ 30 μm                          |
| Moment de strângere maxim M <sub>d max</sub> | ≤ 14 Nm                          |
| Tip produs                                   | Mandrină scurtă                  |

---

## Accesorii

|   |          |
|---|----------|
| Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm | 627481 6 |
|---|----------|