



## Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 80, Ø de prindere (increment de 1 mm): 70mm



### Date comandă

Numărul de comandă	329944 70
GTIN	2050001924070
Clasa articolului	33H

### Descriere

#### Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

#### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

#### Notă:

**Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

### Descriere tehnică

Ø de prindere	70 mm
Profil	rotund

Duritate	60 HR
Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale
Lungime L	53 mm
Suport	SK 80
Tip produs	Cap de strângere