

**HAINBUCH****Cap de strângere lis, Top 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 35mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329970 35     |
| GTIN               | 2050001926142 |
| Clasa articolului  | 33H           |

## Descriere

### Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

### Avantaj:

- **Forță de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.**
- **Fără deplasare a razelor între capul de strângere și suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.**
- **Rigiditate unică datorită fixării pe suprafață mare a segmentelor de prindere.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Recomandare:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

### Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ø de prindere         | 35 mm            |
| Suprafață de prindere | neted            |
| Profil                | rotund           |
| Duritate              | 60 HR            |
| Lungime L             | 49 mm            |
| Suport                | Top 65           |
| Tip produs            | Cap de strângere |