



Mandrină scurtă, VDI 20, Gama de prindere: 1-13mm



Date comandă

Numărul de comandă	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Clasa articolului	36D

Descriere

Execuție:

- Alimentare cu lichid de răcire prin gaura din flanșă.
- Presiune maximă a lichidului 50 bari.

Aplicație:

Pe strunguri cu comandă numerică și centre de prelucrare.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Notă:

Presiunea necesară a lichidului de răcire – minim 4 bari.

Descriere tehnică

Lungime activă l_1	81 mm
Cheie de strângere	hexagonal
\varnothing exterior mandrină d_1	43 mm
Gama de prindere	1 - 13 mm
Ref. VDI	VDI 20
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Tip produs	Mandrină scurtă de găurit VDI

