




Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA, V3, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	319821 6
GTIN	4045197317605
Clasa articolului	33E

Descriere

Avantaj:

- Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum și schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
- Sculele sunt plasate pe mașină reglate în prealabil.
- Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 și VX4 la 5,7 Nm se poate obține cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Moment maxim de strângere pentru V3, V4, și V5 la 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu roțiți dincolo de opritor.

Model extrem de scurt la cerere.

Lungime activă dimensiune A: 16 mm

Ø exterior D: 25 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	16 mm
-----------------------------	-------

Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	V3
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK