

EWS
Bucșă de prindere ER VARIA, V3, pentru dimensiuni de bucșe elastice ER: 20

Date comandă

Numărul de comandă	319801 20
GTIN	4045197317537
Clasa articolului	33E

Descriere
Avantaj:

- Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum și schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
- Sculele sunt plasate pe mașină reglate în prealabil.
- Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicație:

În special pentru găurire și centruire.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 și VX4 la 5,7 Nm se poate obține cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Moment maxim de strângere pentru V3, V4, și V5 la 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiți dincolo de opritor.

Lungime activă dimensiune A: 27 mm

Ø exterior D: 34 mm

Descriere tehnică

Pentru bucșe elastice tip ER	20
Lungime activă dimensiune A	27 mm
Ø exterior D	34 mm

Suport

V3

Tip produs

Mandrină cu bucușă elastică