



Cap de strângere lis, Top 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 37,5mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329970 37,5 |
| GTIN | 2050001926197 |
| Clasa articolului | 33H |

Descriere

Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Avantaj:

- **Forță de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.**
- **Fără deplasare a razelor între capul de strângere și suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.**
- **Rigiditate unică datorită fixării pe suprafață mare a segmentelor de prindere.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Recomandare:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|------------------|
| Ø de prindere | 37,5 mm |
| Duritate | 60 HR |
| Suprafață de prindere | neted |
| Profil | rotund |
| Lungime L | 49 mm |
| Suport | Top 65 |
| Tip produs | Cap de strângere |