

**HAINBUCH****Cap de strângere lis, Top 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 42,5mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	329970 42,5
GTIN	2050001926302
Clasa articolului	33H

## Descriere

### Execuție:

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

### Avantaj:

- **Forță de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.**
- **Fără deplasare a razelor între capul de strângere și suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.**
- **Rigiditate unică datorită fixării pe suprafață mare a segmentelor de prindere.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Recomandare:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

### Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Ø de prindere	42,5 mm
Profil	rotund
Suprafață de prindere	neted
Duritate	60 HR
Lungime L	49 mm
Suport	Top 65
Tip produs	Cap de strângere