



Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: M12CH4



Date comandă

Numărul de comandă	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.
- Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.

Ciocan rotopercutor cu acumulator Red Li-Ion 12 V / 4,0 Ah cu motor POWERSTATE EC fără perii, optimizat pentru găuriri cu Ø 4 – 10 mm în beton și zidărie. Sistem electronic Redlink Plus – Protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și cutiei de viteze.

Avantaj:

Motor POWERSTATE™ fără perii.

Livrare:

Inclusiv încărcător rapid, 2 x acumulator 18V, cutie HD.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	13 mm
--------------------------------------	-------

Greutate	1,9 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Denumirea producătorului	M12CH-402X
Tensiunea acumulatorului	12 V
Număr maxim de percuții	6575 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	4,4 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Formă portsculă	SDS-plus
Capacitate acumulator	4 Ah
Energie de impact	1,1 J
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Interval de turație	0 - 900 min ⁻¹
Coadă tip	SDS Plus
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercutor

Accesorii

Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 10 mm	787060 10
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC

Set de burghie universale de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4-10 mm	787057 4-10
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Set de burghie universale din carbură Ø burghiului 4-10 mm	787050 4-10
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 12 mm	787060 12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 8 mm	787060 8
Set de burghie universale din carburălung Ø burghiului 6-12 mm	787055 6-12