

Garant**Portscule cu strângere rapidă, HSK-F 63 A = 120, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308193 10 |
| GTIN | 4045197588128 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

GARANT: suprafețele zonei de acționare pentru re poziționare sunt rectificat e. **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**

Fără găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare și **fără filet pentru conducta de răcire.**
Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D₁ 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

Aplicație:

- Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.
- Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D₁ 6 mm).

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------|
| Ø de prindere D ₁ | 10 mm |
|------------------------------|-------|

Fișă de date

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Ø exterior D | 31 mm |
| Suport | HSK-F 63 A = 120 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | F |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/308193-10>