

**Cap de strângere lis, Top 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329970 27
GTIN	2050001927156
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

**Avantaj:**

- **Forță de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.**
- **Fără deplasare a razelor între capul de strângere și suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.**
- **Rigiditate unică datorită fixării pe suprafață mare a segmentelor de prindere.**

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Recomandare:**

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

**Notă:**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Ø de prindere	27 mm
Duritate	60 HR
Profil	rotund
Suprafață de prindere	neted
Lungime L	49 mm
Suport	Top 65
Tip produs	Cap de strângere