


SWISS TOOLS

**Suporturi pentru strunjit, HSK-T 40, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318829 8
GTIN	2050001715623
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	HSK-T 40
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK