

SWISS TOOLS

Portsculă axială, dublă, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	318868 20
GTIN	2050001672612
Clasa articolului	36D

Descriere

Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Răcire interioară: da

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Lungime de strângere L_1 : 75 mm

B: 30 mm

\varnothing exterior D: 80 mm

Descriere tehnică

Lungime de strângere L_1	75 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
B	30 mm
Pentru fixare pătrată	20 mm
\varnothing exterior D	80 mm
Suport	PSC 63

Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portcuțit